



Lettringsfräsverktygssats, Skaftmått: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	290219 20
GTIN	4030741656903
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

HM-hylsa för ökad slstyrka.

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

Innehåll:

Vardera 1 lettringsverktyg nr 290200 och 290210: storlek 20

Vardera 1 lettringstrissa nr 290276 och nr 290281: strl. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Vardera 2 lettringstrissor nr 290261: strl. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Teknisk beskrivning

Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBR45° 1×BL15°
för lettrad profil	RBL45° 1×BR15°
för lettrad profil	RBR30° 1×AA
för lettrad profil	RBL30° 1×AA
för lettrad profil	RAA 1×BR30°

för lettrad profil	RAA 1×BL30°
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

Eco lettringsverktyguniversal Skaftmått 16X mm	290210 16X
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Lettringsfräsverktyguniversal Skaftmått 20 mm	290200 20
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Eco lettringsverktyguniversal Skaftmått 20 mm	290210 20
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8