



## Lettringsfräsverktygssats, Skaftmått: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290219 25
GTIN	4030741656910
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

HM-hylsa för ökad slstyrka.

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

#### Innehåll:

Vardera 1 lettringsverktyg nr 290200 och 290210: storlek 25

Vardera 1 lettringstrissa nr 290276 och nr 290281: strl. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Vardera 2 lettringstrissor nr 290261: strl. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

### Teknisk beskrivning

Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBR45° 1×BL15°
för lettrad profil	RBL45° 1×BR15°
för lettrad profil	RBR30° 1×AA
för lettrad profil	RBL30° 1×AA
för lettrad profil	RAA 1×BR30°

för lettrad profil	RAA 1×BL30°
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg

## Tillbehör

Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Eco lettringsverktyguniversal Skaftmått 25 mm	290210 25
Lettringsfräsverktyguniversal Skaftmått 25 mm	290200 25
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8
Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5