



## ECO lettringsfräsverktyg Höger, Skaftmått: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290230 12
GTIN	4030741341786
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

för lettrad profil: RAA 1×BR30°

för lettrings-Ø d<sub>1</sub>: 15 mm

för lettringsbredd b: 4 mm

för lettringshål-Ø d<sub>2</sub>: 8 mm

Arbetsområde: 3 - 50 mm

HM-bussning, täckbricka, skruv: 299920 3

### Teknisk beskrivning

skaft höjd	12 mm
Arbetsområde	3 - 50 mm
skaftbredd	12 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 3
för lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
för lettrings-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettrad profil	RAA 1×BR30°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

**Tillbehör**

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv  
Typ 3

---

299920 3