



## ECO lettringsfräsverktyg universal, Skaftmått: 20 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290241 20
GTIN	4030741303135
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

**Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.** Inställning av tillverknings- $\emptyset$  utifrån en skala.

för lettrings- $\emptyset$   $d_1$ : 25 mm

för lettringsbredd  $b$ : 6 mm

för lettringshål- $\emptyset$   $d_2$ : 8 mm

Arbetsområde: 10 - 250 mm

HM-bussning, täckbricka, skruv: 299920 1

### Teknisk beskrivning

skaft höjd	20 mm
Arbetsområde	10 - 250 mm
skaftbredd	20 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 1
för lettringshål- $\emptyset$ $d_2$	8 mm
för lettrings- $\emptyset$ $d_1$	25 mm
för lettringsbredd $b$	6 mm

Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR15°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv	290320
Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv Typ 1	299920 1