


Garant**Fullprofilskår 60° utvändigt höger, HU7315, stigning: 0,7mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 270705 0,7 |
| GTIN | 4045197764461 |
| Artikelklass | 21J |

Beskrivning**Utförande:****Fullprofilskår 60°** för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.**Teknisk beskrivning**

| | |
|----------------------------|-----------|
| Skärmaterial | VHM |
| Gängstigning | 0,7 mm |
| Användning inomhus/utomhus | utvändig |
| Användning | Höger |
| Vändskärsplattprofil | Helprofil |
| Sort | HU7315 |
| Toleransklass | DIN 13 6g |
| Gängtyp | M |
| Gängtyp | MF |
| Gängtyp | MF-LH |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Gängtyp | M-LH |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Tjocklek | 3,6 mm |
| Vändskärsstorlek L | 16 mm |
| Produktslag | Vändskär för gängsvärning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|----------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 200 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 100 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 90 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | mindre lämplig | 50 m/min | S |
| CuZn | lämplig | 110 m/min | N |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | lämplig | | |
| intermittent | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |