


Garant**Fullprofilskår 60° invändigt höger, HU7315, stigning: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270763 2
GTIN	4045197765154
Artikelklass	21J

Beskrivning**Utförande:****Fullprofilskår 60°** för invändig gänga enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Gängstigning	2 mm
Användning	Höger
Användning inomhus/utomhus	invändig
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Sort	HU7315
Toleransklass	DIN 13 6H
Gängtyp	MF-LH
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	MF

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	100 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
CuZn	lämplig	110 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		