


Garant**Fullprofilskär 55° utvändigt höger, HU7315, Antal gängor/tum: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	270804 14
GTIN	4045197765208
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Antal gängor/tum	14
Skärmaterial	VHM
Användning inomhus/utomhus	utvändigt
Användning	Höger
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Sort	HU7315
Gängtyp	BSW
Gängtyp	BSP
Gängtyp	BSW-LH
Gängtyp	BSP-LH
Gängtyp	G
Gängtyp	G-LH

Flankvinkel	55 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	100 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
CuZn	lämplig	110 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		