



## Snabbspännare plus med vågrät fot, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	376615 2
GTIN	4020772017736
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Förstärkt utförande med förhöjda hållarkrafter.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning** eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

hålavstånd e	26 mm
totallängd	224 mm
spännkraft P2	3000 N
totalhöjd	51 mm
spännkraft P1	1600 N

hål Ø d	5,6 mm
Hålavstånd f	19,5-29,5 mm
kontaktskruv	M6×50 mm
Typ	68300J
spännhöjd H	28 mm
Produktslag	Snabbspännare