



Snabbspännare plus med vågrät fot, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376615 3
GTIN	4020772008130
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Förstärkt utförande med förhöjda hållarkrafter.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

hål \varnothing d	6,5 mm
spännkraft P1	2500 N
Hålavstånd f	22-31,8 mm
kontaktskruv	M8x58 mm
totalhöjd	58 mm

totallängd	242 mm
hålavstånd e	25,7 mm
spännkraft P2	4000 N
Typ	68300J
spännhöjd H	33,5 mm
Produktslag	Snabbspännare