



Snabbspännare plus med vågrät fot, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	376615 4
GTIN	4020772008147
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Förstärkt utförande med förhöjda hållarkrafter.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	77 mm
hålavstånd e	41 mm
spännkraft P1	3500 N
totallängd	329 mm
Hålavstånd f	29-43 mm

spännkraft P2	8000 N
hål Ø d	8,5 mm
kontaktskruv	M10×76 mm
Typ	68300J
spännhöjd H	41 mm
Produktslag	Snabbspännare