



## Snabbspännare för avtagbart handtag, med vågrät fot, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	376617 2
GTIN	4020772093945
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kan endast användas i kombination med nr 376627.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

#### Fördel:

Störkonturer undvikas enkelt genom att handtaget tas bort.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning** eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Hålavstånd e: 26 mm

Hålavstånd f: 24,5 mm

Hål  $\varnothing$  d: 5,6 mm

Spännhöjd L<sub>2</sub>: 24 mm

spännkraft P1: 1000 N

spännkraft P2: 1200 N

### Teknisk beskrivning

spännkraft P1	1000 N
---------------	--------

spännkraft P2	1200 N
hålavstånd e	26 mm
totalhöjd	45 mm
totallängd	113 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	24 mm
hål Ø d	5,6 mm
Hålavstånd f	24,5 mm
kontaktskruv	M6×35 mm
Typ	6837M
Produktslag	Snabbspännare