



Snabbspännare för avtagbart handtag, med vågrät fot, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376617 3
GTIN	4020772094201
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kan endast användas i kombination med nr 376627.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Fördel:

Störkonturer undvikas enkelt genom att handtaget tas bort.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

hålavstånd e: 25,7 mm

Hålavstånd f: 25 mm

hål Ø d: 6,5 mm

Spännhöjd L₂: 32 mm

spännkraft P1: 1800 N

spännkraft P2: 2500 N

Teknisk beskrivning

spännkraft P2	2500 N
---------------	--------

totallängd	134 mm
kontaktskruv	M8×45 mm
spännkraft P1	1800 N
Spännhöjd L ₂	32 mm
hålavstånd e	25,7 mm
totalhöjd	48,5 mm
hål Ø d	6,5 mm
Hålavstånd f	25 mm
Typ	6837M
Produktslag	Snabbspännare