



Snabbspännare för avtagbart handtag, med vågrät fot, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	376617 4
GTIN	4020772094263
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kan endast användas i kombination med nr 376627.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Fördel:

Störkonturer undvikas enkelt genom att handtaget tas bort.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

hålavstånd e: 41 mm

Hålavstånd f: 36 mm

hål Ø d: 8,5 mm

Spännhöjd L₂: 45 mm

spännkraft P1: 2000 N

spännkraft P2: 3000 N

Teknisk beskrivning

totallängd	191 mm
------------	--------

spännkraft P2	3000 N
spännkraft P1	2000 N
Hålavstånd f	36 mm
Spännhöjd L ₂	45 mm
hål Ø d	8,5 mm
hålavstånd e	41 mm
totalhöjd	75 mm
kontaktskruv	M8×65 mm
Typ	6837M
Produktslag	Snabbspännare