

# uvex

Halvsko svart/orange uvex 2, S3, EU-skostorlek: 47



## Beställningsdata

Ordernummer	092135 47
GTIN	4031101609591
Artikelklass	04V

## Beskrivning

### Utförande:

Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Distance Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssko med vattenavvisande slätt fullnarvskinn och elastiska snören med snabbstängning. Med icke-metalliskt inlägg som fungerar som trampskydd.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S3

Material tåhätta: Komposit

Spiktrampskydd: Textil

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

## Teknisk beskrivning

Spiktrampskydd	Textil
----------------	--------

Skyddsklass	S3
Ovanläder	Oxläder
material innerfoder	Distance Mesh
mot vatteninträngning och vattenabsorption	ja
EU-skostorlek	47
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Färg	svart/orange
Material tåhätta	Komposit
Serie	uvex 2
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddshalvsko