

HOLEX®**VBMT 160404 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	261256 HBX020
GTIN	4045197766649
Artikelklass	22D

Beskrivning

VBMT 160404 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 0,1 - 2,75 mm

Matning f : 0,1 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HBX020
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min
spån-brytare	PM
Skärdjup a_p	0,1 - 2,75 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral