

HOLEX®**VCMT 110304 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Artikelklass	22D

Beskrivning

VCMT 110304 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 0,1 - 2,75 mmMatning f : 0,1 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	M
spån-brytare	MM
Skärdjup a_p	0,1 - 2,75 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Sort	HBX130
Skärförhållande	snitt intermittent

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral