

NOVUS[®]

Sats med plantrådsklammer 1200 resp. 600 delar, Typ G, maximalt indrivningsdjup klammer: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	078420 10
GTIN	4009729002322
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Plantrådsklammer typ G 11/6-14 för folie, aluminiumtäcklister, underlagsduk, papper, papp, etiketter etc.

Teknisk beskrivning

maximalt indrivningsdjup klammer	10 mm
Typ	Typ G
Satsinnehåll	storlek 6, 8 = 1200 styck; storlek 10, 14 = 600 styck
Produktslag	klämma