

Garant**Ändplanfräsar med plan topp av solid hårdmetall MTC, DLC, Ø e8 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	205081 8
GTIN	4045197766977
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med **den senaste generationens DLC-beläggning sp²**.
Stabila och skarpa eggar. Dimensioner motsvarande DIN 6527.

Användningsdata:

Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens fleroptionsmaskiner.

Teknisk beskrivning

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
totallängd L	64 mm
Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,03 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Tandantal Z	2
Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,04 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Skär-Ø D_c	8 mm
Skärlängd L_c	22 mm
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	DLC

Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	WF
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	MTC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	330 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	230 m/min	N
CuZn	mindre lämplig	260 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------