

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 8/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Stickdjup $t_{\max}$	4,5 mm
totallängd L	125 mm
Huvudängd $L_1$	20,5 mm
Funktionsbredd $L_4$	8 mm
Skrubar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Spårbredd w	1,5 mm
Skaftbredd b	8 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 12	279815 12
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500