

Garant**Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 10/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273751 10/1,5
GTIN	4045197766052
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{\max}	4,5 mm
Funktionsbredd L_4	10 mm
Spårbredd w	1,5 mm
totallängd L	120 mm
Huvudängd L_1	20,5 mm
Skruvar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Skaftbredd b	10 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 4	279815 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500
