

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 20/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Inkörsdiameter $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ upp till längd 30,5 mm.

Inkörsdiameter $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ på hela längden.

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	17 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	27,5 mm
t_{\max} invändig bearbetning	6 mm
totallängd L	200 mm
Skrubar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Kläm-skruv Typ 8

279815 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500