

Garant**Stickblad Höger, HU9315, Spårvidd m (H13): 1,1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273900 1,1
GTIN	4045197768100
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

för låsring DIN 471/472 ringtjocklek	1 mm
Skärbredd w	1,1 mm
t_{\max}	2 mm
Spårvidd m (H13)	1,1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	0,05 mm
Vändskärstilldelning	höger
Sort	HU9315
Spår enligt norm	DIN 472
Spår enligt norm	DIN 471

Antal byten/skär	3
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 280 mm/min
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	280 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
CuZn	mindre lämplig	200 m/min	N
Grafit	mindre lämplig	70 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		