

Garant**Stickblad Vänster, HU9315, Spårvidd m (H13): 0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273906 0,5
GTIN	4045197768339
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Spårvidd m (H13)	0,5 mm
t_{\max}	1,2 mm
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek	0,4 mm
Skärbredd w	0,525 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	0,05 mm
Vändskärstilldelning	vänster
Sort	HU9315
Spår enligt norm	DIN 471
Spår enligt norm	DIN 472

Antal byten/skär	3
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 280 mm/min
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	280 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
CuZn	mindre lämplig	200 m/min	N
Grafit	mindre lämplig	70 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		