

**Garant****Stickblad Vänster, HB9635, Spårvidd m (H13): 1,1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273908 1,1
GTIN	4045197768490
Artikelklass	21J

**Teknisk beskrivning**

för låsring DIN 471/472 ringtjocklek	1 mm
Skärbredd w	1,1 mm
Spårvidd m (H13)	1,1 mm
$t_{\max}$	2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	0,05 mm
Vändskärstilldelning	vänster
Sort	HB9635
Spår enligt norm	DIN 472
Spår enligt norm	DIN 471

Antal byten/skär	3
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 170 mm/min
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	90 - 140 mm/min
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	170 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		