

Garant**Stickblad Vänster, HB9635, Spårvidd m (H13): 3,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273908 3,0
GTIN	4045197768582
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Skärbredd w	3 mm
t_{\max}	2,5 mm
Spårvidd m (H13)	3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	0,2 mm
Vändskärstilldelning	vänster
Sort	HB9635
Spår enligt norm	DIN 472
Spår enligt norm	DIN 471
Antal byten/skär	3

Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 170 mm/min
Skärhastighet v_c sekundär användning	90 - 140 mm/min
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	170 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		