

Garant**Reduceringshylsa för PSC-skaft, SK 40, PSC invändig: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	301275 4
GTIN	4045197768919
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Slipad in- och utvändigt. Innergången i PSC-verktygshållaren för kylmedierör skruvas ihop med cylinderskruven i adaptern. Spännskruven är genomborrad, vilket gör att systemet lämpar sig för invändig kylning.

Användningsdata:

För anpassning av SK till PSC.

Passar till :

Verktygshållare med **Polygonskaft (PSC) ISO 26623-1**.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Rundgångsnoggrannhet: $\leq 3 \mu\text{m}$

utkragningenslängd A-mått: 30 mm

Utvändig-Ø D: 40 mm

längd L: 11 mm

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	30 mm
Utvändig-Ø D	40 mm
längd L	11 mm
fäste	SK 40

Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Hållaradapter

Tillbehör

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40

Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40