

**PRYOR****Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0–9, typhöjd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085405 10
GTIN	5022044004726
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

**Användningsdata:**

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservdel:**

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

**OBS!:**

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

**Teknisk beskrivning**

Djupbegränsning	ja
skafttjocklek	14,3

typhöjd	10 mm
totallängd	89 mm
Produktslag	Handslagstämpel

## Tillbehör

Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/0	085411 10/0
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/1	085411 10/1
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/2	085411 10/2
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/3	085411 10/3
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/4	085411 10/4
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/5	085411 10/5
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/6	085411 10/6
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/7	085411 10/7
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/8	085411 10/8
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 10/9	085411 10/9