



## Lettringstrissa PM, BR 30°, Lettrings-Ø d<sub>1</sub> × lettringsbredd b / tanddelning: 20X8/1,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290181 20X8/1,5
GTIN	4030741204838
Artikelklass	29I

### Beskrivning

#### Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

#### OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Lettrings-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Tanddelning	1,5
Lettringsbredd b	8 mm
Lettrat utförande för norm	BR 30° DIN 82
Skärmaterial	PM

Produktslag

Lettringsverktyg

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	M
CuZn	lämplig	65 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		