



Lettringstrissa PM, GV 30°, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 20X8/1,0mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 290199 20X8/1,0 |
| GTIN | 4030741274305 |
| Artikelklass | 29I |

Beskrivning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Lettringshål-Ø d ₂ | 6 mm |
| Lettrings-Ø d ₁ | 20 mm |
| Lettringsbredd b | 8 mm |
| Tanddelning | 1 |
| Lettrat utförande för norm | GV 30° DIN 82 |
| Skärmaterial | PM |

Produktslag

Lettringsverktyg

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig | 70 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 35 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 60 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 45 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 25 m/min | M |
| CuZn | lämplig | 65 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |