



## Lettringstrissa PM, AA, Lettrings- $\varnothing$ d1 $\times$ lettringsbredd b / tanddelning: 15X4/0,6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290261 15X4/0,6
GTIN	4030741176814
Artikelklass	29I

### Beskrivning

#### Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

#### OBS!:

- **Storlek 21,5 $\times$ 5 $\times$ 8 passar för snabbverktyg.**
- **Andra storlekar på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

Lettringshål- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	8 mm
Lettrat utförande	AA
för norm	DIN 82
Skärmaterial	PM
Produktslag	Lettringstrissa

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	160 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	110 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	85 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	M
CuZn	lämplig	120 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		