



## Lettringstrissa PM, BR 15°, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 25X6/1,0mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290271 25X6/1,0
GTIN	4030741158100
Artikelklass	29I

### Beskrivning

#### Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

#### OBS!:

- **Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.**
- **Andra storlekar på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

Lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
Lettrat utförande	BR 15°
för norm	DIN 82
Skärmaterial	PM
Produktslag	Lettringstrissa

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	160 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	110 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	85 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	M
CuZn	lämplig	120 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		