

**Lettringstrissa PM, BL 45°, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning:  
20X8/1,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290186 20X8/1,2
GTIN	4030741175121
Artikelklass	29I

**Beskrivning****Utförande:**

Slitstark av pulvermetall (PM).

**OBS!:**

**Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Lettringsbredd b	8 mm
Lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Lettrings-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Tanddelning	1,2
Lettrat utförande för norm	BL 45° DIN 82
Skärmaterial	PM

Produktslag

Lettringsverktyg

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	M
CuZn	lämplig	65 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		