



Lettringstrissa PM, BR 15°, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 15X4/1,0mm



Beställningsdata

Ordernummer	290271 15X4/1,0
GTIN	4030741162145
Artikelklass	29I

Beskrivning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

OBS!:

- **Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.**
- **Andra storlekar på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Lettringshål-Ø d ₂	8 mm
Lettrat utförande	BR 15°
för norm	DIN 82
Skärmaterial	PM
Produktslag	Lettringstrissa

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	160 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	110 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	85 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	M
CuZn	lämplig	120 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		