



## Lettringstrissa PM, GV 30°, Lettrings-Ø d<sub>1</sub> × lettringsbredd b / tanddelning: 15X4/0,8mm



### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 290199 15X4/0,8 |
| GTIN         | 4030741288609   |
| Artikelklass | 29I             |

### Beskrivning

#### Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

#### OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Lettringsbredd b              | 4 mm             |
| Lettrings-Ø d <sub>1</sub>    | 15 mm            |
| Tanddelning                   | 0,8              |
| Lettringshål-Ø d <sub>2</sub> | 4 mm             |
| Lettrat utförande<br>för norm | GV 30°<br>DIN 82 |
| Skärmaterial                  | PM               |

Produktslag

Lettringsverktyg

**Användardata**

|                              | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast             | lämplig           | 70 m/min             | N              |
| Alu (kortspånig)             | lämplig           | 35 m/min             | N              |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 60 m/min             | P              |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 45 m/min             | P              |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 30 m/min             | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 50 m/min             | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 25 m/min             | M              |
| CuZn                         | lämplig           | 65 m/min             | N              |
| Olja                         | lämplig           |                      |                |
| vått maximal                 | mindre lämplig    |                      |                |
| vått minimal                 | mindre lämplig    |                      |                |