



Lettringstrissa PM, GE 30°, Lettrings-Ø d₁ × lettringsbredd b / tanddelning: 15X4/0,5mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 290196 15X4/0,5 |
| GTIN | 4030741310935 |
| Artikelklass | 29I |

Beskrivning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|--------|
| Lettringsbredd b | 4 mm |
| Tandelning | 0,5 |
| Lettrings-Ø d ₁ | 15 mm |
| Lettringshål-Ø d ₂ | 4 mm |
| Lettrat utförande | GE 30° |
| för norm | DIN 82 |
| Skärmaterial | PM |

Produktslag

Lettringsverktyg

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig | 70 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 35 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 60 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 45 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 25 m/min | M |
| CuZn | lämplig | 65 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |