



## Lettringstrissa PM, BL 45°, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 15X4/0,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290186 15X4/0,5
GTIN	4030741310775
Artikelklass	29I

### Beskrivning

#### Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

#### OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Lettrings-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
Lettringsbredd b	4 mm
Tanddelning	0,5
Lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	4 mm
Lettrat utförande	BL 45°
för norm	DIN 82
Skärmaterial	PM

Produktslag

Lettringsverktyg

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	M
CuZn	lämplig	65 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		