

**Lettringstrissa PM, BL 45°, Lettrings-Ø d₁ × lettringsbredd b / tanddelning:
15X4/0,6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290186 15X4/0,6
GTIN	4030741310782
Artikelklass	29I

Beskrivning**Utförande:**

Slitstark av pulvermetall (PM).

OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Tanddelning	0,6
Lettrings-Ø d ₁	15 mm
Lettringshål-Ø d ₂	4 mm
Lettringsbredd b	4 mm
Lettrat utförande för norm	BL 45° DIN 82
Skärmaterial	PM

Produktslag

Lettringsverktyg

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	M
CuZn	lämplig	65 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		