



Lettringstrissa PM, BR 45°, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 10X4/0,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	290191 10X4/0,5
GTIN	4030741302329
Artikelklass	29I

Beskrivning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Lettringsbredd b	4 mm
Tanddelning	0,5
Lettringshål-Ø d ₂	4 mm
Lettrings-Ø d ₁	10 mm
Lettrat utförande	BR 45°
för norm	DIN 82
Skärmaterial	PM

Produktslag

Lettringsverktyg

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	M
CuZn	lämplig	65 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		