



Lettringstrissa PM, GE 30°, Lettrings-Ø d₁ × lettringsbredd b / tanddelning: 20X8/1,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	290196 20X8/1,2
GTIN	4030741267567
Artikelklass	29I

Beskrivning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Tanddelning	1,2
Lettringsbredd b	8 mm
Lettrings-Ø d ₁	20 mm
Lettringshål-Ø d ₂	6 mm
Lettrat utförande	GE 30°
för norm	DIN 82
Skärmaterial	PM

Produktslag

Lettringsverktyg

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	M
CuZn	lämplig	65 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		