



## Lettringstrissa PM, BL 30°, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 15X4/1,0mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290176 15X4/1,0
GTIN	4030741172205
Artikelklass	29I

### Beskrivning

#### Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

#### OBS!:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	4 mm
Tandelning	1
Lettringsbredd b	4 mm
Lettrings-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
Lettrat utförande för norm	BL 30° DIN 82
Skärmaterial	PM

Produktslag

Lettringsverktyg

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	M
CuZn	lämplig	65 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		