

**Garant****Excenterspännhylsa, Ø d H5: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236679 8
GTIN	4045197768957
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Inställningsområde  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

I kombination med aborrstång (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm inställningsområden för nominell  $\varnothing$  .

**Användningsdata:**

Verktyg för arborning till "fast mått" i kombination med arborstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft  $\varnothing$  25 resp.  $\varnothing$  32 och 40 mm enligt DIN 1835 B.

**OBS!:**

Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vridning av fastmåttsupprymaren .

**Teknisk beskrivning**

$\varnothing$ d	8 mm
totallängd $L_{tot}$	62 mm
Tolerans ytterdiameter	H5
$\varnothing$ $D_1$	29 mm
$\varnothing$ D	25 mm
$L_1$	57 mm
Produktslag	Spännhylsa

