

Garant**Excenterspännhylsa, Ø d H5: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236679 10
GTIN	4045197768964
Artikelklass	21P

Beskrivning**Utförande:**

Inställningsområde $\varnothing \pm 0,5$ mm.

I kombination med aborrstäng (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm inställningsområden för nominell \varnothing .

Användningsdata:

Verktyg för arborning till "fast mått" i kombination med arborstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft \varnothing 25 resp. \varnothing 32 och 40 mm enligt DIN 1835 B.

OBS!:

Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vridning av fastmåttsupprymaren .

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
L_1	57 mm
Tolerans ytterdiameter	H5
$\varnothing d$	10 mm
$\varnothing D$	25 mm
Produktslag	Spännhylsa

