

**Garant****Excenterspännhylsa, Ø d H5: 12mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 236679 12     |
| GTIN         | 4045197768971 |
| Artikelklass | 21P           |

**Beskrivning****Utförande:**

Inställningsområde  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

I kombination med aborrstång (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm inställningsområden för nominell  $\varnothing$  .

**Användningsdata:**

Verktyg för arborning till "fast mått" i kombination med arborstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft  $\varnothing 25$  resp.  $\varnothing 32$  och  $40$  mm enligt DIN 1835 B.

**OBS!:**

Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vridning av fastmåttsupprymmaren .

**Teknisk beskrivning**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| totallängd $L_{tot}$   | 62 mm      |
| $\varnothing D$        | 25 mm      |
| Tolerans ytterdiameter | H5         |
| $L_1$                  | 57 mm      |
| $\varnothing D_1$      | 29 mm      |
| $\varnothing d$        | 12 mm      |
| Produktslag            | Spännhylsa |

