

Garant**Excenterspännhylsa, Ø d H5: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236679 16 |
| GTIN | 4045197768988 |
| Artikelklass | 21P |

Beskrivning**Utförande:**

Inställningsområde $\varnothing \pm 0,5$ mm.

I kombination med aborrstång (nr 236677) $-0,3 / +0,5$ mm inställningsområden för nominell \varnothing .

Användningsdata:

Verktyg för arborning till "fast mått" i kombination med arborstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft $\varnothing 25$ resp. $\varnothing 32$ och 40 mm enligt DIN 1835 B.

OBS!:

Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vridning av fastmåttsupprymmaren .

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|------------|
| Tolerans ytterdiameter | H5 |
| totallängd L_{tot} | 62 mm |
| $\varnothing D_1$ | 29 mm |
| $\varnothing d$ | 16 mm |
| $\varnothing D$ | 25 mm |
| L_1 | 57 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |

