

**Garant****Excenterspännhylsa, Ø d H5: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236679 32
GTIN	4045197769114
Artikelklass	21P

**Beskrivning****Utförande:**

Inställningsområde  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

I kombination med aborrstång (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm inställningsområden för nominell  $\varnothing$  .

**Användningsdata:**

Verktyg för arborning till "fast mått" i kombination med arborstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft  $\varnothing 25$  resp.  $\varnothing 32$  och  $40$  mm enligt DIN 1835 B.

**OBS!:**

Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vridning av fastmåttsupprymmaren .

**Teknisk beskrivning**

$\varnothing D$	40 mm
totallängd $L_{tot}$	76 mm
$\varnothing d$	32 mm
$L_1$	71 mm
$\varnothing D_1$	44 mm
Tolerans ytterdiameter	H5
Produktslag	Spännhylsa

