

Garant**Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 11,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236677 11,8
GTIN	4045197769145
Artikelklass	21S

Beskrivning**Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell \varnothing i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

OBS!:

Den \varnothing som ska upprymmas får inte vara mindre än $\varnothing d_{\min}$.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Utkragningslängd L_1	25 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Skruvsats förvändskär	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Passande vändskär	260142 HB725
Minimidiameter d_{\min}	10,8 mm
Inställningsområde med excenterspännhylsa	11,5 - 12,3 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679	10
Antal skär Z	1
NominellØ D	11,8
Spetsvinkel	180 grad
Skaftutförande	DIN 1835 A

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP