

**Garant****Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 13,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236677 13,8
GTIN	4045197769169
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell  $\varnothing$  i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

**OBS!:**

Den  $\varnothing$  som ska upprymmas får inte vara mindre än  $\varnothing d_{\min}$ .

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	27 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	110 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	10 mm
Passande vändskär	260142 HB725
Skrivsats för vändskär	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Minimidiameter $d_{\min}$	12,8 mm
Inställningsområde med excenterspännhylsa	13,5 - 14,3 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679	10
Antal skär Z	1
NominellØ D	13,8
Spetsvinkel	180 grad
Skaftutförande	DIN 1835 A

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0