

Garant**Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 18,8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236677 18,8 |
| GTIN | 4045197769213 |
| Artikelklass | 21S |

Beskrivning**Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell \varnothing i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

OBS!:

Den \varnothing som ska upprymmas får inte vara mindre än $\varnothing d_{\min}$.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|----------------------|
| Skaftdiameter D_s h6 | 16 mm |
| Passande vändskär | 260142 HB725 |
| Utkragningslängd L_1 | 32 mm |
| totallängd L_{tot} | 143 mm |
| Skrivsats för vändskär | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| Minimidiameter d_{\min} | 17,8 mm |
| Inställningsområde med excenterspännhylsa | 18,5 - 19,3 mm |
| passande excenterhylsstorlek nr 236679 | 16 |
| Antal skär Z | 1 |
| NominellØ D | 18,8 |
| Spetsvinkel | 180 grad |
| Skaftutförande | DIN 1835 A |

| | |
|-------------|-----------------|
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |