

**Garant****Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 21,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236677 21,8
GTIN	4045197769244
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell  $\varnothing$  i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

**OBS!:**

Den  $\varnothing$  som ska upprymmas får inte vara mindre än  $\varnothing d_{min..}$

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
totallängd $L_{tot}$	158 mm
Passande vändskär	260142 HB725
Utkragningslängd $L_1$	35 mm
Minimidiameter $d_{min}$	20,8 mm
Skruvsats förvändskär	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Inställningsområde med excenterspännhylsa	21,5 - 22,3 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679	16
Antal skär Z	1
NominellØ D	21,8
Spetsvinkel	180 grad
Skaftutförande	DIN 1835 A

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP