

Garant**Borrstång, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 45/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	279810 2
totallängd L	200 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	29 mm
Mittförskjutning L_3	16,1 mm
Invändig	ja
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för underläggsplatta	279824 1
Underläggsplatta 1,5°	272620 1,5
Skaftdiameter D_5	25 mm
Halsbredd L_4	24,6 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 2	279810 2
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272620 1,5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv	272500
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500